



Product Information

תמונות מוצגות:

תמונות מוצגות מציגות את המוצר המיוצר על ידי חברת CARMAN HAAS. המוצר הוא מנגנון אופטי מורכב המשמש ליישומים מדויקים. המוצר כולל מנגנון מרכזי, עדשות, פילטרים, ורכיבים נלווים. המוצר מתאים לשימוש בתעשייה ובמחקר. המוצר מיוצר באמצעות טכניקות מתקדמות ומוצג כאחד המוצרים המובילים של החברה.



תמונות מוצגות מציגות את המוצר המיוצר על ידי חברת CARMAN HAAS. המוצר הוא מנגנון אופטי מורכב המשמש ליישומים מדויקים. המוצר כולל מנגנון מרכזי, עדשות, פילטרים, ורכיבים נלווים. המוצר מתאים לשימוש בתעשייה ובמחקר. המוצר מיוצר באמצעות טכניקות מתקדמות ומוצג כאחד המוצרים המובילים של החברה. המוצר כולל מנגנון מרכזי, עדשות, פילטרים, ורכיבים נלווים. המוצר מתאים לשימוש בתעשייה ובמחקר. המוצר מיוצר באמצעות טכניקות מתקדמות ומוצג כאחד המוצרים המובילים של החברה. המוצר כולל מנגנון מרכזי, עדשות, פילטרים, ורכיבים נלווים. המוצר מתאים לשימוש בתעשייה ובמחקר. המוצר מיוצר באמצעות טכניקות מתקדמות ומוצג כאחד המוצרים המובילים של החברה.



說明:

- (1) 顯微鏡目鏡規格: 14 倍, 20 倍, 30 倍;
- (2) 顯微鏡物鏡規格: 2000mmx2000mm 物鏡, 20 倍, 40 倍, 60 倍, 100 倍;
- (3) 顯微鏡底座, 顯微鏡底座, 顯微鏡底座;
- (4) 顯微鏡底座, 顯微鏡底座, 顯微鏡底座, 顯微鏡底座, 顯微鏡底座;
- (5) XY2-100 顯微鏡底座, 顯微鏡底座, 顯微鏡底座



□□□□□ □□□□□:

□□□ 2 □□-□□□□ □□□□

Part Description	Focal Length (mm)	Scan Field (mm)	Max Entrance Pupil (mm)	Working Distance(mm)	Mounting Thread
SL-10.6-250-360	360	250x250	14/20	352.9	M85x1
SL-10.6-300-430	430	300x300	14/20	414.7	M85x1
SL-10.6-400-565	565	400x400	14/20	536.5	M85x1

□□□ 2 □□□ □□□□□□□□

Part Description	Expansion Ratio	Input CA (mm)	Output CA (mm)	Housing Dia (mm)	Housing Length(mm)	Mounting Thread
BE-10.6-D17:64.5-3x	3X	11	15	25	64.5	M22*0.75
BE-10.6-D17:70.5-4x	4X	11	15	25	70.5	M22*0.75
BE-10.6-D20:72-5x	5X	11	18	25	72	M22*0.75
BE-10.6-D27:75.7-6x	6X	11	25.5	32	75.7	M22*0.75
BE-10.6-D27:71-8x	8X	11	25.5	32	71	M22*0.75

□□□ 2 □□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ (□□□□)	□□□□□ (□□□□)	□□□□
80	3	□□□ / AR@10.6um
90	3	□□□ / AR@10.6um
110	3	□□□ / AR@10.6um
90 * 60	3	□□□ / AR@10.6um
90 * 70	3	□□□ / AR@10.6um

ZRPA12 (PA12 Nylon Powder)




PHYSICAL CHARACTERISTICS	Grain Size: 50~55μm Shape: Spherical Apparent density: ≥0.40 g/cm ³
THERMAL PROPERTY	Melting Point: 182~185°C (10°C/min) Melting Enthalpy: ≥90 J/g HDT: 83.8°C @1.8MPa / 146.1°C @0.45MPa
MOLDING PERFORMANCE	Density: 0.97 g/cm ³ Tensile Modulus: 1600 MPa Tensile Strength: 43 MPa Elongation at break: ≥15 % Un-notched Impact Strength: 20.7 KJ/m ² Notched Impact Strength: 3.8 KJ/m ² Bending Modulus: 1432 MPa Bending Strength: 57 MPa

GF100 (Glass Fiber Composite Nylon Powder)



PHYSICAL CHARACTERISTICS	Apparent density: $\geq 0.66 \text{ g/cm}^3$
THERMAL PROPERTY	Melting Point: 183°C ($10^\circ\text{C}/\text{min}$) HDT: 89°C @1.8MPa / 163°C @0.45MPa
MOLDING PERFORMANCE	Density: 1.24 g/cm^3 Tensile Modulus: 3498 MPa Tensile Strength: 43 MPa Elongation at break: 5% Un-notched Impact Strength: 19.26 KJ/m^2 Notched Impact Strength: 4.11 KJ/m^2 Bending Modulus: 2413 MPa Bending Strength: 67 MPa

MF100 (Mineral Fiber Composite Nylon Powder)



PHYSICAL CHARACTERISTICS	Apparent density: $\geq 0.53 \text{ g/cm}^3$
THERMAL PROPERTY	Melting Point: 180°C ($10^\circ\text{C}/\text{min}$) HDT: 125°C @1.8MPa / 170°C @0.45MPa
MOLDING PERFORMANCE	Density: 1.18 g/cm^3 Tensile Modulus: 6128 MPa Tensile Strength: 50 MPa Elongation at break: 4.6% Un-notched Impact Strength: 20.75 KJ/m^2 Notched Impact Strength: 5.58 KJ/m^2 Bending Modulus: 4630 MPa Bending Strength: 74 MPa

ZRTPU (Thermoplastic Polyurethanes Powder)



PHYSICAL CHARACTERISTICS	Grain Size: $60\mu\text{m}$ Shape: Spherical Apparent density: 0.47 g/cm^3
THERMAL PROPERTY	Melting Point: 165°C HDT Heat deflection temperature: -25°C
MOLDING PERFORMANCE	Density: 1.15 g/cm^3 Tensile Modulus: 61 MPa Tensile Strength: 21 MPa Elongation at break: 310% Tear strength: 101 N/mm Bending Modulus: 74 MPa Bending Strength: 3.3 MPa



Factory







重要仪器,
非专业人士勿动。

OptiCentric 300

TRIOPTICS





PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity







C E R T I F I C A T E

ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINERY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical file of the company mentioned below has been observed and audit has been completed successfully. 2006/42/EC Machinery Directive and 2014/ 35/EU Low Voltage Directive have been taken as references for these processes

Company Name : **Camman HAAS Laser Technology (Suzhou) Co., Ltd.**

Company Address : No 155, West Road Suhong, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu , P.R.China

Related Directives and Annex : **Low Voltage Directive 2014/35/EU
Machinery Directive 2006/42/EC**

Related Standards : **EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010**

Product Name : **Laser Marking Machine**

Report No and Date : **SD-90049717.09.08.2018**

Product Brand/Model/Type : **LMCH-3W,LMCH-5W,LMCH-10W,LMCH-15W,LMCH-20W,LMCH-25W,
LMCH-30W,LMCH-50W,LMCH-60W,LMCH-70W,LMCH-100W,
LMCH-120W,LMCH-150W,LMCH-200W,LMCH-300W,LMCH-500W**

Certificate Number : **M.2018.201.N6073**

Initial Assessment Date : **10.08.2018**

Registration Date : **13.08.2018**

Reissue Date/No :

Expiry Date : **12.08.2023**

Signature
UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Inc. Co.

The validity of the certificate can be checked through www.udem.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above-mentioned firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be notified in case of any changes on the product(s).
Address: Mithakere Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara - TÜRKİYE
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udemtd.com.tr www.udem.com.tr



Certificate of Approval

Certificate No.: 10119Q12565ROM

Awarded to

**Carman Haas Laser Technology(SuZhou)
Co., Ltd.**

Organization Code Certificate No. / Unified Social Credit Code:91320594MA1MF4EP56
Add.:No.155, West Road Suhong, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China. 215000

Beijing ZhongLianTianRun Certification Center (ZLTR) certify that the
Quality Management System of the above organization has been assessed and found to be
in accordance with the requirements of the standard:
GB/T19001-2016 / ISO9001:2015

SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION

The Research and Development and Production of Optics Lenses (Except the limits of national laws and regulations.)

This certificate is made valid when used with certification scopes and the requirements of applicable laws and regulations. These requirements include, but are not limited to, administrative permits, scopes of qualifications, and CCC requirements.

Subject to operation conditions in requirements conformity with Quality Management System.

This Certificate is valid for a period of three years only.

Date from: Mar 13th,2019 To: Mar 12th,2022

The effectiveness of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit of ZLTR for maintenance.

Information of this certificate can be found on the official website of Beijing Zhonglian Tianrun Certification center (<http://www.zltr.com.cn>)

ISO 9001

ISO 9001



Beijing ZhongLiantianrun Certification Center

Room2003, 22nd Floor, 2nd Unit, Block 1, No.4 Yard, Qiyang Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China 100022

Information of the certificate can be found on the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (<http://www.cnca.gov.cn>)



Packing List



□□□□ □□□□:

Q1: 我如何能知道我的订单是否已收到？

- A1: 您可以通过以下方式查看订单状态：
 - 1) 通过我们的网站查看订单状态
 - 2) 通过我们的客户服务热线查看订单状态
 - 3) 通过我们的电子邮件查看订单状态
 - 4) 通过我们的社交媒体查看订单状态

Q2:

(1) 我们提供多种支付方式，包括信用卡、借记卡、支票、电汇、货到付款、银行转账、支付宝、微信支付等。

(2) 我们提供多种配送方式，包括快递、海运、空运、铁路、公路、水陆联运、NS、跨境电商、保税仓、海外仓等。

FAQ

Q1: 我如何能知道我的订单是否已收到？

A1: 您可以通过以下方式查看订单状态：

- 1) 通过我们的网站查看订单状态
- 2) 通过我们的客户服务热线查看订单状态
- 3) 通过我们的电子邮件查看订单状态
- 4) 通过我们的社交媒体查看订单状态

Q2: 我如何能知道我的订单是否已收到？

A2: 您可以通过以下方式查看订单状态：

- 1) 通过我们的网站查看订单状态
- 2) 通过我们的客户服务热线查看订单状态
- 3) 通过我们的电子邮件查看订单状态
- 4) 通过我们的社交媒体查看订单状态

Q3: 我如何能知道我的订单是否已收到？

A3: 您可以通过以下方式查看订单状态：

- 1) 通过我们的网站查看订单状态
- 2) 通过我们的客户服务热线查看订单状态
- 3) 通过我们的电子邮件查看订单状态
- 4) 通过我们的社交媒体查看订单状态

Q4: 我如何能知道我的订单是否已收到？

A4: 您可以通过以下方式查看订单状态：

- 1) 通过我们的网站查看订单状态
- 2) 通过我们的客户服务热线查看订单状态
- 3) 通过我们的电子邮件查看订单状态
- 4) 通过我们的社交媒体查看订单状态

Q5: 我如何能知道我的订单是否已收到？

A5: 您可以通过以下方式查看订单状态：

- 1) 通过我们的网站查看订单状态
- 2) 通过我们的客户服务热线查看订单状态
- 3) 通过我们的电子邮件查看订单状态
- 4) 通过我们的社交媒体查看订单状态

Q6: 我如何能知道我的订单是否已收到？

A6: 您可以通过以下方式查看订单状态：

- 1) 通过我们的网站查看订单状态
- 2) 通过我们的客户服务热线查看订单状态
- 3) 通过我们的电子邮件查看订单状态
- 4) 通过我们的社交媒体查看订单状态

Q7: 我如何能知道我的订单是否已收到？

A7: 您可以通过以下方式查看订单状态：

- 1) 通过我们的网站查看订单状态
- 2) 通过我们的客户服务热线查看订单状态
- 3) 通过我们的电子邮件查看订单状态
- 4) 通过我们的社交媒体查看订单状态

Q8: 我如何能知道我的订单是否已收到？

□ 8: □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ MOQ □□ □□ □□ / □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□