



## Product Information

### Descrição do produto:

Os expansores de feixe de laser são usados em aplicações como varredura a laser, interferometria ou telemetria. O expensor do feixe e ampliação de colimação não só estão relacionados aos parâmetros do expensor do feixe, mas também aos parâmetros do raio laser e da posição da lente do expensor do feixe.

Carmanhaas oferece [Co2 laser marcando máquina e expansão atacado](#), A função do expensor do feixe é reduzir o ângulo de divergência do feixe de laser, fazendo com que o foco laser menor.



### CO2 Beam Expander

Improve the collimation of the beam,

Change the size and characteristics  
of the beam divergence.





CO2 beam expander



YAG Beam Expander



CO2 beam expander



CO2 beam expander



CO2 beam expander

## Especificação:

Part Category	Expansion	Input CA	Output CA	Housing Diameter	Housing Length	Mounting Thread
		mm	mm	mm	mm	
BEZ-9.3-C0.7:60-2.5X	2.5	11.4	17.8	25	60	M22*0.75
BEZ-9.3-C0.6:68-3X	3	11.4	15.2	25	68	M22*0.75
BEZ-9.3-C0.6:70.5-4X	4	11.4	15.2	25	70.5	M22*0.75
BEZ-9.3-C1.06:75.65-6X	6	11.4	27	36	75.7	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.8:33.5-1.5X	1.5	11.4	20.3	27	33.5	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.6:46.5-2X	2	11.4	15.2	25	46.5	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.6:57.5-2.5X	2.5	11.4	15.2	25	57.5	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.6:64.5-3X	3	11.4	15.2	25	64.5	M22*0.75
BEZ-10.6-C1.13:55-3.5X	3.5	11.4	26.2	36	55	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.6:70.5-4X	4	11.4	15.2	25	70.5	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.7:72-5X	5	11.4	17.8	25	72	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.96:75.75-6X	6	11.4	24.4	32	75.8	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.99:72-7X	7	11.4	25.1	32	72	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.96:71-8X	8	11.4	24.4	32	71	M22*0.75
BEZ-10.6-C1.06:37-2X-A	2	13.5	26.9	37	37	M22*0.75
BEZ-10.6-C1.06:62.2-2.5X-A	2.5	13.5	26.9	37	62.2	M22*0.75
BEZ-10.6-C1.06:64.2-3X-A	3	13.5	26.9	37	64.2	M22*0.75
BEZ-10.6-C0.6:70.5-4X-A	4	11.4	15.2	25	70.5	M22*0.75

Clique [China Lente de expansor do feixe de laser fornecedor](#) Para maiores informações

**DetalheImagem**

## Detail Image



**LenteLimpeza**

## Lens Cleaning

### 1. For light pollution (dust, fiber particles) were flexible cleaning.

Using a blowing balloon, Blow off scattered contaminants on the surface of the optical element.




### 2. For light pollution (stains, fingerprints) were flexible cleaning.

Propanol, acetone glue with a cotton swab or alcohol to gently wipe the surface.



### 3. For moderately polluted (saliva, oil) in moderate-intensity cleaning.

Infiltrating distilled white vinegar with a cotton swab, wipe the surface a little pressure.



## Company Information



**CARMAN HAAS Laser Technology (Su-Zhou) CO., Ltd** --- devote to optical design, optic manufacturing, expert sales and services in laser optics and infrared optics, which located in China-Singapore Suzhou Industrial Park. Corporation has a team with over 15 years in laser optical design, optic manufacturing, sales and service. All along, we have established an exclusive and permanent strategic cooperative partner with a US head-quartered Corp, who has over 20 years' experiences in high-precision optical design, optic manufacturing and the state-of-the-art coating technology in laser optics industry. Furthermore, corporation has established a very closely cooperative relationship with Institute of Optics of Suzhou University, Shanghai Institute of Optics and Mechanism, Changchun Institute of Optics and Mechanism and so on.











PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity







# C E R T I F I C A T E

## ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINERY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical file of the company mentioned below has been observed and audit has been completed successfully. 2006/42/EC Machinery Directive and 2014/35/EU Low Voltage Directive have been taken as references for these processes

Company Name : **Camman HAAS Laser Technology (Suzhou) Co., Ltd.**

Company Address : No 155, West Road Suhong, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu , P.R.China

Related Directives and Annex : **Low Voltage Directive 2014/35/EU  
Machinery Directive 2006/42/EC**

Related Standards : **EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010**

Product Name : **Laser Marking Machine**

Report No and Date : SD-90049717:09.08.2018

Product Brand/Model/Type : LMCH-3W,LMCH-5W,LMCH-10W,LMCH-15W,LMCH-20W,LMCH-25W,  
LMCH-30W,LMCH-50W,LMCH-60W,LMCH-70W,LMCH-100W,  
LMCH-120W,LMCH-150W,LMCH-200W,LMCH-300W,LMCH-500W

Certificate Number : **M.2018.201.N6073**

Initial Assessment Date : 10.08.2018

Registration Date : 13.08.2018

Reissue Date/No :

Expiry Date : **12.08.2023**

*U. Saygılı*  
UDEM International Certification  
Auditing Training Centre Industry  
and Trade Inc. Co.

The validity of the certificate can be checked through [www.udem.com.tr](http://www.udem.com.tr). The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be noticed in case of any changes on the product(s)  
Address: Mulkikent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara - TÜRKİYE  
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 70  
E-mail: info@udemtd.com.tr www.udem.com.tr



## Certificate of Approval

Certificate No.: 10119Q12565ROM

Awarded to

**Carman Haas Laser Technology(SuZhou)  
Co., Ltd.**

Organization Code Certificate No. / Unified Social Credit Code:91320594M1MF4EP56  
Add.:No.155, West Road Suhong, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China. 215000

Beijing ZhongLian TianRun Certification Center (ZLTR) certify that the  
Quality Management System of the above organization has been assessed and found to be  
in accordance with the requirements of the standard:  
**GB/T19001-2016 / ISO9001:2015**

### SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION

The Research and Development and Production of Optics Lenses (Except the limits of national laws and regulations.)

This certificate is made valid when used with certification scopes and the requirements of applicable laws and regulations. These requirements include, but are not limited to, administrative permits, scopes of qualifications, and CCC requirements.

Subject to operation conditions in requirements conformity with Quality Management System,

This Certificate is valid for a period of three years only,  
Date from: Mar 13th, 2019 To: Mar 12th, 2022

The effectiveness of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit of ZLTR for maintenance.

Information of this certificate can be found on the official website of Beijing Zhonglian Tianrun Certification center (<http://www.zltr.com.cn>)

ISO 9001

ISO 9001



Beijing Zhongliantianrun Certification Center

Room2603, 22nd Floor, 2nd Unit, Block 1, No.4 Yard, Qiyang Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China 100102

Information of this certificate can be found on the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (<http://www.cnca.gov.cn>)



## Trade Shows

2014




2015



2016



## Packing List



### Política de devolução:

Deve retornar ser necessário:

Etapa 1) Entre em contato com este site email.

Passo 2) Forneça o máximo de detalhes possível sobre o problema que você está tendo.

Etapa 3) Autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Retorna o item para a substituição ou reembolso acordado.

## **Logística:**

(1) Para entrega de pedidos de óptica a laser, pode ser opcional com DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

(2) Para a entrega da ordem da máquina a laser, pode ser opcional com termos de exwork, FOB, CNF, CIF por via aérea ou pelo mar com base nos acionários do comprador ou nos nossos.



## **FAQ**

### **Q1. Am seu fabricante?**

A1: Sim, somos fabricante profissional e experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

### **Q2. Como sobre a qualidade dos produtos?**

A2: Nossos técnicos e equipes de QC testam os produtos um por um usando linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade para todos os produtos.

### **Q3. Como sobre o preço?**

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

### **Q4. Como colocar um pedido?**

A4: Entre em contato com o serviço on-line, ou envie email para nós diretamente, nós responderemos a você com preço do produto, especificações, embalagem etc. em breve. Obrigada.

### **Q5. May eu envio material para testar o desempenho de marcação?**

A5: Sim! Você é bem-vindo para enviar material para testar nossa qualidade e serviço superiores.

### **Q6. Posso visitar sua fábrica?**

A6: Sim, bem-vindo a visitar nossa fábrica no seu tempo conveniente.

### **Q7. Como posso fazer ordens de OEM ou ODM?**

A7: Temos um processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Por favor, entre em contato conosco com serviço on-line ou envie um email para nós diretamente.

### **Q8. Como devo pagar pelos meus pedidos?**

A8: Você pode pagar por T / T estaria disponível para o banco qualificado e o MOQ necessário para cada pedido.