




Информация о товаре

3D Galvo Company Company China CARMANHAAS предлагает 3D-система сканирования включает несколько кусков линз, по меньшей мере один подвижный объектив будет двигаться во время процесса, а остальные объектив используются для фокусировки. Подвижная линза делает изменение фокусировки, чтобы соответствовать фактической длине фокусировки с различным местоположением фокусировки лазера на рабочем месте. Он может гарантировать, что лазер всегда работают с реальной точкой фокусировки на рабочем месте. Таким образом, он может сосредоточиться на выравнивании и равномерности размера фокусировки.

Функции:

1. Design совместим с рядом марки гальванометра;
2. 2D и 3D-режим можно переключить, чтобы уменьшить тепло, увеличить срок службы;
3. Размерный интерфейс. Отличный интерфейс, быстрое соединение со всеми 2D-волоконно-оптическими машинами, обычное обновление 2D-устройства до 3D-устройств;
4. Размер объектива размера, свет более равномерный. С полевой конструкцией объектива, совместимы с 2D-рабочим режимом, дополнительно диапазон от 70 мм ~ 300 мм объектива поля, меньший;
5. 3D Функция, серия включает в себя динамический фокус Z-Axis, F-Teta объектив и 2D Galvanometer System и саморазвиваемые специальные программные программы управления и доска управления;
6. Интернал интегрирован красным светом, используя систему предварительного просмотра внутреннего красного света, маркировка более удобного и эффективного позиционирования;





Понять больше: [3d Galvo сканер головы для резки поставщик](#)



Технические параметры:

Технические данные		СН-10мм
Гальво	Источник питания	± 15 В.
	Номинальный ток	5А
	Угол сканирования	± 12 ° С
	время небольшого угла	≤0,35 США
	Повторите точность	8Урад
	Максимальный дрейф на получение	25ppm / k.
	Температура дрейф	5U RAD / ° С
	Максимальная диафрагма луча	10 мм
	Длина волны	1064 мм
	Покрытие	Высокооборот
	Лазерная среда	Волокно
Карта управления	Выходной интерфейс	Ху2-100.
	Входной интерфейс	USB / PCI.
	Напряжение питания	5В.
	Номинальный ток	2А
Другие	Власть	±24 В.
	Текущий	6А
	Рабочая температура	+ 5 °С ~ + 40 °С
	Температура хранения	-5 °С ~ + 65 °С
F Teta Lens	Маркировка зоны и фокусное расстояние	70x70мм, F100.
		110x110 мм, F160.
		150x150 мм, F210.
		175x175 мм, F254.
		200x200 мм, F290.
		220x220 мм, F330.
		300x300 мм, F420.

Механические размеры (мм):

[3D Galvo сканер головы для резки производителя](#)





Фабрика









PerkinElmer Lambda 950---Testing Transmission and Reflectivity





CERTIFICATE

ATTESTATION CERTIFICATE OF MACHINERY AND LOW VOLTAGE DIRECTIVES

Technical file of the company mentioned below has been observed and audit has been completed successfully. 2006/42/EC Machinery Directive and 2014/ 35/EU Low Voltage Directive have been taken as references for these processes

Company Name : **Camman HAAS Laser Technology (Suzhou) Co., Ltd.**

Company Address : No 155, West Road Suhong, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu , P.R.China

Related Directives and Annex : **Low Voltage Directive 2014/35/EU
Machinery Directive 2006/42/EC**

Related Standards : **EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010**

Product Name : **Laser Marking Machine**

Report No and Date : SD-90049717.09.08.2018

Product Brand/Model/Type : LMCH-3W,LMCH-5W,LMCH-10W,LMCH-15W,LMCH-20W,LMCH-25W,
LMCH-30W,LMCH-50W,LMCH-60W,LMCH-70W,LMCH-100W,
LMCH-120W,LMCH-150W,LMCH-200W,LMCH-300W,LMCH-500W

Certificate Number : **M.2018.201.N6073**

Initial Assessment Date : 10.08.2018

Registration Date : 13.08.2018

Reissue Date/No :

Expiry Date : **12.08.2023**

U. Saygılı
UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Inc. Co.



The validity of the certificate can be checked through www.udem.com.tr. The CE mark shown on the right can only be used under the responsibility of the manufacturer with the completion of EC Declaration of Conformity for all the relevant Directives. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above-mentioned firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be notified in case of any changes on the product(s).
Address: Mithakerezi Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara - TÜRKİYE
Phone: +90 0312 443 03 90 Fax: +90 0312 443 03 76
E-mail: info@udemtd.com.tr www.udem.com.tr



Certificate of Approval

Certificate No.: 10119Q12565ROM

Awarded to

**Carman Haas Laser Technology(SuZhou)
Co., Ltd.**

Organization Code Certificate No. / Unified Social Credit Code:91320594MA1MF4EP56
Add.:No.155, West Road Suhong, Suzhou Industrial Park, Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China. 215000

Beijing ZhongLianTianRun Certification Center (ZLTR) certify that the
Quality Management System of the above organization has been assessed and found to be
in accordance with the requirements of the standard:
GB/T19001-2016 / ISO9001:2015

SCOPE OF CERTIFICATION/REGISTRATION

The Research and Development and Production of Optics Lenses (Except the limits of national laws and regulations.)

This certificate is made valid when used with certification scopes and the requirements of applicable laws and regulations. These requirements include, but are not limited to, administrative permits, scopes of qualifications, and CCC requirements.

Subject to operation conditions in requirements conformity with Quality Management System.

This Certificate is valid for a period of three years only.

Date from: Mar 13th,2019 To: Mar 12th,2022

The effectiveness of this Certificate shall be Validated by periodic surveillance audit of ZLTR for maintenance.

Information of this certificate can be found on the official website of Beijing Zhonglian Tianrun Certification center (<http://www.zltr.com.cn>)



Beijing Zhongliantianrun Certification Center

Room2003, 22nd Floor, 2nd Unit, Block 1, No.4 Yard, Qiyang Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China 100022

Information of the certificate can be found on the official website of Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (<http://www.cnca.gov.cn>)

ISO 9001

ISO 9001

Товарная накладная



Политика возврата:

Должна ли потребоваться возврата:

Шаг 1) Свяжитесь с нами с помощью этого веб-сайта электронной почты.

Шаг 2) Обеспечить как можно больше деталей о проблеме, которую вы имеете.

Шаг 3) Авторизация для возврата товара будет выдана.

Шаг 4) Верните товар на согласованную замену или возмещение.

Логистика:

(1) Для доставки заказа лазерной оптики может быть необязательно с DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS и др.

(2) Для доставки заказа лазерной машины могут быть необязательными с условиями Exwand, FOB, CNF, CIF по воздуху или на море, основанные на экспедиторах покупателей или наших.

часто задаваемые вопросы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы профессиональны и опытны СлияниеХина Производитель С нашими собственными формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продуктов?

A2: Наши специалисты и контрольные команды QC тестируют продукты по одному, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам наиболее конкурентоспособные цены.

Q4. Как сделать заказ?

A4: Контакт с онлайн-сервисом или отправляю нам электронное письмо напрямую, мы ответим вам с ценой продукта, спецификациями, упаковкой и т. Д. Спасибо.

Q5.may Я отправляю материал для проверки производительности маркировки?

A5: Да! Вы можете отправить материал для проверки нашего превосходного качества и обслуживания.

Q6.CAN Я посещаю свою фабрику?

A6: Да, добро пожаловать на наш завод в удобное время.

Q7. Как я могу сделать OEM или ODM заказы?

A7: У нас разная обработка печати для разных OEM / ODM ORD. Пожалуйста, свяжитесь с нами с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как мне платить за мои заказы?

A8: Вы можете оплатить T / T будет доступен для квалифицированного банка и MOQ для каждого заказа.