




## Информация о товаре

### Описание продукта:

Carmanhaas предлагает профессиональную лазерную оптическую систему с лазерной обработкой Galvo Scan. Вся система представляет собой отдельный функциональный модуль, который обеспечивает функциональность «включай и работай». Обработка гальванометрическим сканированием, в основном, включает в себя: коллимационный модуль QВН / расширитель луча, систему гальванометра, линзу сканирования F-theta, в которой коллимационный модуль QВН / расширитель луча осуществляет формирование света источник (расходящийся параллельно или небольшое пятно становится большим пятном), система гальванометра реализует луч. ([Galvo головка лазерной сварки производитель Китай](#))



### Преимущество:

- (1) Покрытие с высоким порогом повреждения (порог повреждения: 40 Дж / см<sup>2</sup>, 10 нс). Поглощение покрытия <20 ч / млн. Убедитесь, что линза сканирования может быть насыщена до 6 кВт;
- (2) оптимизированный дизайн индекса, волновой фронт коллимационной системы < $\lambda$  / 10, обеспечивающий дифракционный предел;
- (3) Оптимизированы для рассеивания тепла и охлаждения, обеспечивая отсутствие водяного охлаждения ниже 1 кВт, температура <50 ° С при использовании 6 кВт;
- (4) В нетепловой конструкции дрейф фокуса составляет <0,5 мм при 80 ° С;
- (5) Полный спектр спецификаций, клиенты могут быть настроены.



**Технические характеристики:****Линзы F-Theta 1030-1090 нм**


<b>Part Description</b>	<b>Focal Length (mm)</b>	<b>Scan Field (mm)</b>	<b>Max Entrance Pupil (mm)</b>	<b>Working Distance(mm)</b>	<b>Mounting Thread</b>
SL-1064-110-160	160	110x110	12	170	M85x1
SL-(1030-1090)-116-165-(12CA)	165	116x116	12	186	M85x1
SL-(1030-1090)-110-160-(20CA)	160	110x110	20	180	M85x1
SL-(1030-1090)-175-254-(20CA)	254	175x175	20	278	M85x1
SL-(1030-1090)-110-170-(30CA)-M102*1	170	110x110	30	196	M102x1
SL-(1030-1090)-150-210-(30CA)-M102*1	210	150x150	30	269	M102x1
SL-(1030-1090)-175-254-(30CA)-M102*1	254	175x175	30	286	M102x1
SL-(1030-1090)-112-160	160	112x112	10	189	M85x1
SL-(1030-1090)-105-170-(15CA)	170	105x105	15	215	M85x1
SL-(1030-1090)-150-210-(15CA)	210	150x150	15	269	M85x1
SL-(1030-1090)-175-254-(15CA)	254	175x175	15	317	M85x1



白车身 **Body-in-White**



Sun gear, Ring gear    Viscous damper    Synchronization ring



Differential gear



Planetary carrier



Flywheel



Recliner



Backrest



Seat Frame




Seat Track Assembly

**ЗАВОД**





**TRIOPTICS OptiSpheric 2000 AF**  
---Testing EFL, R, Centering Error, Wedge Angle, BFL, MTF



**PerkinElmer Lambda 950**---Testing Transmission and Reflectivity





**Carmanhaas Coating Machine**

## Сертификат и выставка



## Товарная накладная

## Packaging & Shipping







Политика возврата:

Должны ли быть необходимы возвраты:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте.

Шаг 2) Предоставьте как можно более подробную информацию о проблеме, с которой вы столкнулись.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат товара.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

### **Логистика:**

(1) Для доставки заказа лазерной оптики, может быть дополнительно с DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, ETS

(2) Для лазер машина приказ доставка, может, быть необязательный с сроки из Прошлая работа FOB, CNF, CIF По Воздуха или по Море на основании на ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ экспедиторы или наши.

## **Часто задаваемые вопросы**

Q1. вы производитель?

A1: Да, мы профессиональный и опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями. ([Сварка фета-линз фабрики фарфора](#))

Q2. How о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты по очереди, используя линию старения, профессиональные устройства и инструменты, чтобы гарантировать качество для всех продуктов.

Q3. Как насчет цены?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-сервисом или отправьте нам электронное письмо напрямую, мы вскоре ответим вам о цене, технических характеристиках, упаковке и т. Д. Спасибо.

Q5. Могу ли я отправить материал для проверки эффективности маркировки?

A5: Да! Вы можете прислать материал для проверки нашего высшего качества и сервиса.

Q6. Могу ли я посетить ваш завод?

A6: Да, приглашаем вас посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: у нас есть разные обработки печати для разных OEM / ODM ordERS. Пожалуйста, свяжитесь с

нами через онлайн-сервис или отправьте нам электронное письмо напрямую.

Q8. Как я должен оплатить мои заказы?

A8: Вы можете оплатить T / T будет доступна для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.